# ホリゾン スクエア 取扱説明書

#### 1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。



2.パーツリスト お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



#### 2.土台取付方法





①土台の穴にネジとワッシャーを入れます

②本体についている金具に土台パーツをネジで固定します

# 3.基本操作手順

- ①付属の電源コードを本体側の電源ケーブルに接続してからコンセントに差し込みます。
- ②MENUボタンとUP/DOWNボタンでカラーバターンを選択し、ENTERで決定します。(次ページ参照) ※キャノンケーブル使用することで複数台連動が可能です。

# 操作パネル

# 【右側面】



# 【左側面】

•••••••••••





# 4.DMX 連動設定(親機·子機)設定方法





- ①親機のチャンネルをd5またはd10に設定します。(5.設定操作方法を参照)
- ②接続する子機を全て親機と同じチャンネルに設定します。
- ③親機のDMX OUT→子機のDMX INにキャノンケーブルを接続します。この操作を連動させたい子機全てに実施します。
- ④親機でカラーパターンを設定して完了です。※最大20台まで可能です。

#### 5.設定操作方法

- ①電源を入れた後に、MENUボタンを複数回押し、下記表の1~11の機能に該当する表示番号に合わせ、ENTERボタンを押します。
- ②その後、選択範囲が表示されるので、UP/DOWNボタンで選択範囲を選び、ENTERボタンで設定します。
  - ※連動使用:No.1~2
  - ※単体使用:No.3~11

	NO	機能名	表示番号	選択範囲	詳細
連動設定	1	DMX (5ch)	85	d00 l ~ d5 l2	DMX (連動) 接続時、MENUボタンでd5に設定 ※d001~d512使用しません
	2	DMX (10ch)	 ⊙	d00 l ~ d5 l2	DMX (連動) 接続時、MENUボタンでd10に設定 ※d001~d512使用しません
照度設定	3	RED 照度		-888 ~ <mark>-888</mark>	全色点灯、REDのみ照度変更可能 r000(照度低)~r255(照度高)まで選択可能
	4	GREEN照度	9	9000 ~ 9255	全色点灯、GREENのみ照度変更可能 g000(照度低)~g255(照度高)まで選択可能
	5	BLUE 照度	6	6000 ~ <mark>6255</mark>	全色点灯、BLUEのみ照度変更可能 b000(照度低)~b255(照度高)まで選択可能
	6	AMBER 照度	0	n000 ~ n255	全色点灯、AMBERのみ照度変更可能 n000(照度低)~n255(照度高)まで選択可能
発光設定	7	単色	Pr	Pr0   ~ Pr25	単色25色から選択可能 ※常灯設定のみ
	8	ストロボ	<u>.</u>	F000 ~ F255	非常に鮮やかで強力な瞬間点滅発光 全色点滅で256段階の速度調整が可能 F000 低速 ~F 255 高速
	9	フェード	-	C000 ~ C255	ゆっくり自然に切り替わる発光パターン 赤・青・水色・黄・紫・白・緑の7色で256段階の速度調整可能 C000 低速(約60秒) ~C255 高速(約1秒)
	10	ジャンプ	J	J000 ~ J255	単色の点滅点灯 赤・青・水色・黄・紫・白・緑の7色で256段階の速度調整可能 J000 低速(約15秒)~J255 高速(約1秒)
	11	サウンド	5	5000 ~ 5255	周囲の音に反応して自動的に発光 緑・橙・青・水色・黄・紫・白の点灯を繰り返す

# 6.使用上の注意

- ・本体にスイッチはございません。コンセントを差し込むことでご使用いただけます。
- ・設置箇所に応じて土台固定をお願いします。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。 ・防水機能はございません。
- ・高輝度LED使用の為、光源を直接見ないで下さい。
- ・保証期間は商品出荷日より1年間となります。(対象は本体LED部分のみ)・保証環境温湿度は0° $\mathbb{C}$ ~40° $\mathbb{C}$  RH70%以下です。こちらの環境以外でのご使用は保証の対象外となります。・直射日光の当たる場所、雨・雪・水に濡れる場所でのご使用はお避け下さい。保証の対象外となります。

### 7.商品についてのお問合せ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6

TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

